


# Modul sursa de alimentare VMPAL-SP-0

Cod: 560950

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	23,2 mm
Lungime	107,3 mm
Funcție integrată	cu module electrice de interconectare
structura insulei de ventile	Dimensiunile ventilului pot fi amestecate
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Presiune de pilotare [Mpa]	0,3 ... 0,8 MPa
Presiune de comanda	3 ... 8 bar
Clasa de rezistență la coroziune KBK	3 - Rezistență ridicată la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	50 g
Conexiune pneumatică 1	pentru cartus de 20 mm
Indicație material	conform RoHS
Materialul modului de alimentare	Aliaj de aluminiu forjat ranforsat PA