

Modul de interconectare electrica VMPAL-EVAP-20-1

Cod: 560965

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Dimensiune ventil	20 mm
Numarul maxim de pozitii de ventile	1
Numarul maxim de bobine de ventil	1
Funcție integrată	Codificare pe culori atribuita functiilor ventilului
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	14 g
Culoare carcasa	gri
Materialul carcasei	PA
Indicatie material	conform RoHS