

Placa racordare VMPAL-AP-20-QS3/8"-2-T1

Cod: 561028

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| latime | 21,2 mm |
| Lungime | 107,3 mm |
| Marimea ramei | 21,2 mm |
| Dimensiune ventil | 20 mm |
| Separarea zonelor de presiune | Canal 1 |
| Numarul maxim de pozitii de ventile | 1 |
| directie de curgere | reversibil |
| structura insulei de ventile | Dimensiunile ventilului pot fi amestecate |
| Numarul maxim de bobine de ventil | 2 |
| Presiune de operare Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| presiune de operare | -0,9 ... 10 bar |
| Presiune de pilotare [Mpa] | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Presiune de comanda | 3 ... 8 bar |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 - Rezistenta ridicata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura mediului | -5 ... 50 °C |
| Greutate produs | 82,28 g |
| Conexiune pneumatica 2 | pentru furtun cu diametrul exterior de 3/8" |
| Conexiune pneumatica 4 | pentru furtun cu diametrul exterior de 3/8" |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul placii de conectare | ranforsat PA |