


Placa racordare VMPAL-AP-20-QS5/16"-1-T1

Cod: 561033

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	21,2 mm
Lungime	107,3 mm
Marimea ramei	21,2 mm
Dimensiune ventil	20 mm
Separarea zonelor de presiune	Canal 1
Numarul maxim de pozitii de ventile	1
directie de curgere	reversibil
structura insulei de ventile	Dimensiunile ventilului pot fi amestecate
Numarul maxim de bobine de ventil	1
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Presiune de pilotare [Mpa]	0,3 ... 0,8 MPa
Presiune de comanda	3 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	76,88 g
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 5/16"
Conexiune pneumatica 4	pentru furtun cu diametrul exterior de 5/16"
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	ranforsat PA