

Tub material plastic PUN-V0-12X2-GN-C

Cod: 561709

FESTO

ignifug



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	12 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	55 mm
Diametru interior	8 mm
Raza minima de incovoiere	19 mm
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 0,7 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 7 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 101,5 psi
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Indicatii privind presiunea de operare	Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C
Aprobare	TÜV
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata)
Material testat la foc	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-35 ... 60 °C
Indicatie pentru temperatura ambientala	For unpressurised use up to 90 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,08 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 12 mm
Culoare	verde
Nota privind culoarea	Abatere de la culoarea standard datorita protectiei la foc
Duritate Shore	D 54 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	TPE-U(PU)