

# Actionare oscilanta DRE-26-F07-Q06-FS-O-PS

Cod: 561891

FESTO

Cu simpla actiune, racordare conform VDI/VDE 3845 - ventile tip Namur cu oglinda de racordare directa.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                 | valoare   |
|--|---|
| marime de fabricatie actionari de pozitionari  | 26  |
| forma gaurii de flansa                         | F07   |
| unghi de oscilatie                             | 90 deg  |
| racordul de armatura corespunde normelor       | ISO 5211  |
| amortizare                                     | nu amortizare   |
| pozitie instalare                              | oricare   |
| modul de functionare                           | cu actiune simpla   |
| structura constructiva                         | cremaliera/pinion   |
| recunoasterea pozitiei                         | fara  |
| racordarea ventilului corespunde normelor      | VDI/VDE 3845 (NAMUR)  |
| presiune de operare                            | 2 ... 10 bar  |
| Gaz categoria ATEX                             | II 2G   |
| tip gaz cu protectie la explozie si aprindere  | c T6  |
| Praf categoria ATEX                            | II 2D   |
| tip praf cu protectie la aprindere si explozie | c 60°C  |
| Explosion-proof ambient temperature            | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C  |
| mediu de operare                               | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Note on operating and pilot medium             | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)    | conform directivei europene de protectie Ex (ATEX)                          |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK           | 3   |
| temperatura mediului                           | -20 ... 80 °C   |
| Consum de aer la 6 bar pe ciclu 0°-90°-0°      | 9,6 l   |
| greutate produs                                | 6.400 g   |
| racordare la arbore                            | V17   |
| racord pneumatic                               | placa de conectare<br>G1/4  |
| indicatie material                             | contine substante cu LABS   |