



Racord rapid T NEDU-M12D4-M12T4-IS

Cod: 562248

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 61076-2-101
Frecventa de conectare	100
tip fixare	insurubabil
Greutate produs	25,5 g
Conectare electrica	4 pini/4 pini/4 pini Codificat A/Codificat A/Codificat A Priza / priza / stecher M12x1 / M12x1 / M12x1
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Tip de protectie	IP65 IP67
Temperatura mediului	-25 ... 85 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Materialul carcasei	TPE-U(PU)-amplificat zinc turnat sub presiune
Materialul piulitei de legatura	ranforsat PA
Materialul etansarilor	FPM
Materialul contactului electric	Aliaj de cupru placat cu aur