

# Cablu de legatura NEBV-M8W4L-E-2.5-M8G3

Cod: 562468

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Corespunde normelor	EN 61076-2-101 ISO 20401
Afisarea starii de comutare	LED galben
Greutate produs	50 g
Conectare electrica	4 pini / 3 pini Priza cu cot / stecher drept M8x1 / M8x1
Domeniul tensiunilor de operare DC	20,4 ... 26,4 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	3 A
Lungimea cablului	2,5 m
Caracteristica cablu	Suitable for energy chains
Raza minima de incovoiere a cablului	35 mm
Diametrul cablului	3,3 mm
Structura cablului	2x0,25
Tip de protectie	IP65 IP67
Temperatura mediului	-10 ... 50 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Materialul invelisului cablului	PUR
Materialul carcasei	TPE-U(PU)
Materialul contactului electric	Alama placat cu aur
Materialul izolatiei	PVC