


Flansa motor EAMF-A-38A-40S/40T

Cod: 562669

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	80 g
Cod interfata, intrare motor	40S 40T
Cod interfata carcasa cuplaj	38A.2
Indicatie material	conform RoHS