

Kit-uri de acoperire EASC-S1-15-75

Cod: 562709

FESTO

pentru protectia profilului axei care este deschis



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	15
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	62 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul profilului de protectie	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul placii de adaptare	Aliaj de aluminiu forjat eloxat