



Distribuitor VOFC-L-M52-M-G14-F9-A

Cod: 562872

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	5/2 monostabil
tip de actionare	electric
latime	40 mm
debit nominal normal	850 l/min
presiune de operare	2 ... 8 bar
structura constructiva	Ventil cu piston durificat
tip de revenire	arcuri mecanice
tip de protectie	IP65
deschidere nominala	6 mm
principiu de etansare	dur
pozitie instalare	oricare
actionare manuala auxiliara	fara
tip de comanda	pilotat
alimentare cu aer pilot	intern
directia de curgere	nu este reversibil
Safety Integrity Level (SIL)	up to SIL 2 high demand mode Product can be used in SRP/CS up to SIL 2 low demand
Debit Kv alimentare	0,65 m3/h
Debit Kv exhaustare	0,65 m3/h
durata de deconectare	40 ms
durata de conectare	24 ms
durata de anclansare	100%
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:::]
clasa de rezistenta la coroziune KBK	4
temperatura mediului	-25 ... 60 °C -25 ... 60 °C
greutate produs	620 g
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 2	G1/4
racord pneumatic 3	G1/4
racord pneumatic 4	G1/4
indicatie material	contine substante cu LABS conform RoHS
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu placat cu metal