


Bobina

VACC-S13-18-A1-3U

Cod: 562892

FESTO

pentru armatura tip F19, oglinda de conectare tip A, conform EN 175 301, 230 V DC si AC.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip de actionare	electric
pozitie instalare	Oricare
Afisarea pozitiei de comutare	nu
Durata de anclansare	100 %
Clasa izolatie	H
Caracteristica bobina	230 V DC: 1.8 W 230 V AC: 50/60 Hz, putere: 1.8 VA
Oscilatii admisibile ale tensiunii	-15 % / +10 %
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Greutate produs	210 g
Conectare electrica	Oglinda de conectare tip A conform EN 175301-803 stecher conform EN 175301-803
Indicatie material	conform RoHS
Materialul bobinei	PA UP