


# Bobina VACC-S18-35-A1-3A

Cod: 562909

FESTO

pentru armatura tip F10, oglinda de conectare tip A, conform EN 175 301, 230 V AC/50-60 Hz.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare                                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| tip de actionare                                    | electric                                                                             |
| pozitie instalare                                   | Oricare                                                                              |
| Afisarea pozitiei de comutare                       | nu                                                                                   |
| Durata de anclansare                                | 100 %                                                                                |
| Clasa izolatie                                      | H                                                                                    |
| Caracteristica bobina                               | 230 V AC: 50/60 Hz, putere: 3.5 VA                                                   |
| Oscilatii admisibile ale tensiunii                  | -15 % / +10 %                                                                        |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)         | conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute                   |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice                           |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune                                          |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-zona III                                                                   |
| Tip de protectie                                    | IP65                                                                                 |
| Temperatura mediului                                | -20 ... 60 °C                                                                        |
| Greutate produs                                     | 580 g                                                                                |
| Conectare electrica                                 | Oglinda de conectare tip A conform EN 175301-803<br>stecher<br>conform EN 175301-803 |
| Indicatie material                                  | conform RoHS                                                                         |
| Materialul bobinei                                  | PA<br>otel                                                                           |