



Placa drosel VABF-S7-F1B5P1-F

Cod: 563401

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Alimentare cu aer a pilotului	extern intern
Presiune de operare Mpa	0 ... 1,2 MPa
presiune de operare	0 ... 12 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP65
tip fixare	cu orificiu
Racord aer de comanda 12	G1/4
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	Flansa 1/4 conexiuni NAMUR
Conexiune pneumatica 3	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aluminiu emailat
Materialul etansarilor	NBR