


Modul de ramificare MS9-FRM-NG-VS

Cod: 564148

FESTO

Directia debitului: de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	9
serie	MS
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Modul de ramificare
presiune de operare	0 ... 20 bar
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 250 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 125 V
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	1.000 g
tip fixare	Montare pe panou frontal montare in linie cu accesorii la alegere:
Conexiune pneumatica 3	1 NPT
Conexiune pneumatica 4	1 NPT
Materialul protectiei	ranforsat PA
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul suportului de montaj	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul conectorului de modul	Aluminiu turnat sub presiune