


Placa regulator VMPA1-B8-R1-M5-06

Cod: 564911

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Latime | 10,5 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Conectare pneumatica verticala | Regulator de presiune pentru 1 |
| Funcție de regulator | Presiune de iesire constanta cu aerisire secundara |
| Domeniu reglare presiune | 0,5 ... 6 bar |
| presiune de intrare 1 | 0,5 ... 10 bar |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tip de protectie | IP65 conform IEC 60529 |
| Temperatura mediului | -5 ... 50 °C |
| Cuplu de strangere maxim | 0,25 Nm |
| Greutate produs | 73,8 g |
| Metoda de fixare pentru aranjare verticala | Pe placa de racordare |
| Racord manometru | M5 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul panoului de control | PA |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Materialul carcasei regulatorului | PA |