


Kit axial EAMM-A-P10-38A-87A

Cod: 564999

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	12,5 Nm
Greutate produs	380 g
Cod interfata actuator	P10-38A
Cod interfata, intrare motor	87A
Cod interfata carcasa cuplaj	38A
Indicatie material	conform RoHS