


# Racord rapid CRQS-1/4-3/8-U

Cod: 565322

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
Deschidere nominala	0,256 "
pozitie instalare	Oricare
Model	Tip drept
Marimea legaturii	1
Structura constructiva	Principiu Push-Pull
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 1,4 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 14 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 203 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-20 ... 150 °C
Cuplu de strangere maxim	11,801 ft-lbf
Greutate produs	0,896 oz
Conducte utilizabile	PFAN
tip fixare	Hexagon extern 21/32
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior 1/4 NPTF
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 3/8"
Temperatura ambientala Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul inelului de eliberare	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul etanșării furtunului	FPM
Materialul sistemului de retinere al tubului	otel inoxidabil aliaj inalt