


Bloc de racordare CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

Cod: 565703

FESTO

tehnologie de fixare, pentru module cu siguranta intrinseca.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Dimensiuni l x L x l	(include bloc de racordare si tehnologie de conectare) 50 mm x 107 mm x 70 mm
tip fixare	Pe blocul de interconectare CPX-M-GE..
Greutate produs	100 g
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Umiditatea relativa a aerului	95 % nu condenseaza
Tip de protectie	IP20
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune (cand e instalat)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene de protectie Ex (ATEX)
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK EX
Gaz categoria ATEX	II (1) G
Praf categoria ATEX	II (1) D
Certificat ATEX in afara UE	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	[Ex ia Ga] IIC
Tip praf cu protectie la aprindere si explozie	[Ex ia Da] IIIC
Protectie la explozie temperatura ambientala	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Departament eliberare certificate	DNV 15.0192 X IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	ranforsat PA
Conectare electrica	8 pini / 8 pini
Numar intrari	8