


Bloc de racordare CPX-P-AB-2XKL-8POL

Cod: 565704

FESTO

tehnologie de fixare.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Dimensiuni l x L x l	(include bloc de racordare si tehnologie de conectare) 50 mm x 107 mm x 70 mm
tip fixare	Pe blocul de interconectare CPX-M-GE..
Greutate produs	100 g
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Umiditatea relativa a aerului	95 % nu condenseaza
Tip de protectie	IP20
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune (cand e instalat)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	ranforsat PA
Conectare electrica	8 pini / 8 pini