

# Placa de racordare electrica VAVE-L1-1VH3-LP

Cod: 566715

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
protectie contra inversarii polaritatii	bipolar
Funcții suplimentare	Supresor de scantei
Display status semnal	LED
Tensiune nominala de operare DC	24 V 12 V
Rezistenta la tensiune	0,8 kV
Grad de contaminare	3
Temperatura ambientala extinsa	-5 - 60 °C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	1,5 g
Conectare electrica	2 pini Priza
Conexiunea conductorului de protectie	nu este disponibil
tip fixare	Clip
Culoare carcasa	negru
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	PA