


Modul AS-i CESA-GW-AS-CO

Cod: 567033

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2021. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Dimensiuni l x L x l	85 mm x 120 mm x 83 mm
elemente de deservire	4 taste
Indicatoare status	Display LCD LED galben mod proiectare LED verde AS-i functionare normala LED verde AS-i tensiune OK LED verde PROFIBUS master LED verde programare Slave LED verde tensiune pornita LED rosu eroare configuratie
Tensiunea de operare	Tensiunea AS-i 30 V DC
Consum curent	200mA de la circuitul AS-I
Aprobare	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Temperatura de depozitare	-25 ... 85 °C
Tip de protectie	IP20
Temperatura mediului	0 ... 55 °C
Test pentru insensibilitatea la soc	conform EN 61131-2
Test pentru insensibilitatea la vibratie	conform EN 61131-2
Greutate produs	520 g
interfata fieldbus, rata transmitere	10 kbit/s la 1 Mbit/s
Interfata Fieldbus, tehnologie de conectare	stecher 5 pini COMBICON
Interfata Fieldbus	CANopen, Device Specification CiA DS-301
Interfata programare/ diagnostic	Interfata seriala RS 232
Indicatie material	contine substante cu PWIS conform RoHS
Materialul carcasei	otel inoxidabil aliaj inalt