


Modul AS-i CACF-BT-AS

Cod: 567035

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2021. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Dimensiuni l x L x l	46 mm x diametru 19 mm
Indicatoare status	LED verde AS-I tensiune > 26V LED galben AS-i tensiune > 18.5V
Tensiunea de operare	Tensiunea AS-i 30 V DC
Consum curent	10 mA
Aprobare	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Temperatura de depozitare	-25 ... 75 °C
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	0 ... 55 °C
Interfata Fieldbus, tehnologie de conectare	Cablu plat AS-i/cablu rotund AS-i
Indicatie material	contine substante cu PWIS conform RoHS