


Tub material plastic PEN-U

Cod: 567448

FESTO

Atentie la cantitatea minima de comanda.



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Diametru exterior, inch	5/8
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Conditii de testare ale tuburilor	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Temperatura dependenta de presiunea de operare mediu de operare	-14,4 ... 58 Psi Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa conform declaratiei fabricantului pe www.festo.com
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-22 ... 140 °F
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 5/8"
Culoare	albastru maro galben verde natural rosu negru argint alb
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	PE