

Cilindru standard DNC-80- -PPV-A-C180

Cod: 567926


Produs in retragere de pe piata

FESTO

Tija rotibila la 180 grade, canale T pe partea de conectare aer comprimat.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2016. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

Reprezentare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	3 ... 2.000 mm
diametru piston	80 mm
filet tija de piston	M20x1,5
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
pozitie instalare	oricare
corespunde normelor	ISO 15552
capat tija de piston	filet exterior
structura constructiva	piston tija de piston Teava profilata
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
variante	tija de piston unilaterala
presiune de operare	0,6 ... 12 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
aprobare	Germanischer Lloyd
energia de impact in pozitiile finale	0,9 J
lungime de amortizare	32 mm
forta teoretica la 6 bar, revenire	2.721 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	3.016 N
masa miscata la 0 mm cursa	1.131 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	106 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	2.790 g
adaos de masa la 10 mm cursa	38 g
tip fixare	cu filet interior cu accesorii
racord pneumatic	G3/8
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru capac	aluminu turnat sub presiune cu strat acoperitor
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat
informatii referitoare la material pentru teava de cilindru	aliaj maleabil aluminu eloxat lis