

# Tub material plastic PUN-H-5/16-SI-150-CB

Cod: 567941

FESTO

Agreantat pentru utilizare in industria alimentara  
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru exterior, inch	5/16
Raza de curbura relevanta pentru debit	0,121 Fuß
raza min. de curbura	0,065 Fuß
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-14,4 ... 145 Psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere
Siguranta alimentara	conform declaratiei producatorului
temperatura mediului	-31 ... 145 °F
greutate produs dupa lungime	0,31 oz/ft
culoare	argint
duritate Shore	D 52 +/-3
indicatie material	conform RoHS Fara cupru si PFTE
informatii referitoare la material pentru furtun	TPE-U(PU)