

Tub material plastic PUN-H-3/16-BR-150-CB

Cod: 567995

FESTO

Aprobat pentru utilizare in industria alimentara



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru exterior, inch	3/16
Raza de curbura relevanta pentru debit	0,069 ft
Raza minima de incovoiere	0,025 ft
Proprietatile tuburilor	Adecvat pentru lanturi port-cablu in aplicatii cu un numar mai mare de cicluri
Conditii de testare ale tuburilor	Adecvat pentru lanturi portcablu: > 5 milioane de cicluri conform cu FN 942021
Temperatura dependenta de presiunea de operare mediu de operare	-14,4 ... 145 Psi Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa conform declaratiei fabricantului pe www.festo.com
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-31 ... 145 °F
Greutate produs in functie de lungime	0,13 oz/ft
Conexiune pneumatica	Pentru conector de tip push-in cu diametru exterior de 3/16"
Culoare	maro
Duritate Shore	D 52 +/-3
Indicatie material	Fara cupru si PFTE conform RoHS
Materialul furtunului	TPE-U(PU)