

Tub material plastic PEN-3/16-SW-150-CB

Cod: 569882

FESTO

tuburi cu diametru exterior standard, pentru conectori QS,
polietilena (fara aprobare in industria alimentara).



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru exterior, inch	3/16
Raza de curbura relevanta pentru debit	0,075 ft
Raza minima de incovoiere	0,039 ft
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Conditii de testare ale tuburilor	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Temperatura dependenta de presiunea de operare mediu de operare	-14,4 ... 145 Psi Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-] Apa conform declaratiei fabricantului pe www.festo.com
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-22 ... 140 °F
Greutate produs in functie de lungime	0,1 oz/ft
Conexiune pneumatica	Pentru conector de tip push-in cu diametru exterior de 3/16"
Culoare	negru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	PE