

# Tub material plastic PEN-5/8-BL-150-CB

Cod: 569895

FESTO

tuburi cu diametru exterior standard, pentru conectori QS,  
polietilena (fara aprobare in industria alimentara).



## Fisa tehnica

| Caracteristica   | valoare  |
|--|--|
| Diametru exterior, inch  | 5/8  |
| Raza de curbura relevanta pentru debit                             | 0,41 ft  |
| Raza minima de incovoiere  | 0,196 ft   |
| Proprietatile tuburilor  | Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates   |
| Conditii de testare ale tuburilor                                  | Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021   |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare<br>mediu de operare | -14,4 ... 145 Psi<br>Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Apa conform declaratiei fabricantului pe <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Conformitatea PWIS   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura mediului   | -22 ... 140 °F   |
| Greutate produs in functie de lungime                              | 1,158 oz/ft  |
| Conexiune pneumatica   | pentru conector cu diametru exterior 5/8"  |
| Culoare  | albastru   |
| Duritate Shore   | D 52 +/-3  |
| Indicatie material   | conform RoHS   |
| Materialul furtunului  | PE   |