

# Tub material plastic PLN-3/16-NT-150-CB

Cod: 569898

FESTO

rezistenta mare la substante chimice si hidroliza.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru exterior, inch	3/16
Raza de curbura relevanta pentru debit	0,095 ft
Raza minima de incovoiere	0,036 ft
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-14,4 ... 203 Psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa conform declaratiei fabricantului pe <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-22 ... 176 °F
Greutate produs in functie de lungime	0,107 oz/ft
Conexiune pneumatica	Pentru conector de tip push-in cu diametru exterior de 3/16"
Culoare	natural
Duritate Shore	D 52 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	PE