

# Tub material plastic PLN-1/4-BL-150-CB

Cod: 569915

FESTO

rezistenta mare la substante chimice si hidroliza.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru exterior, inch	1/4
Raza de curbura relevanta pentru debit	0,105 ft
Raza minima de incovoiere	0,039 ft
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-14,4 ... 203 Psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa conform declaratiei fabricantului pe <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-22 ... 176 °F
Greutate produs in functie de lungime	0,18 oz/ft
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 1/4"
Culoare	albastru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	PE