

Tub material plastic PLN-3/8-BL-150-CB

Cod: 569917

FESTO

rezistenta mare la substante chimice si hidroliza.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru exterior, inch	3/8
Raza de curbura relevanta pentru debit	0,187 ft
Raza minima de incovoiere	0,115 ft
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-14,4 ... 203 Psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa conform declaratiei fabricantului pe www.festo.com
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-22 ... 176 °F
Greutate produs in functie de lungime	0,403 oz/ft
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 3/8"
Culoare	albastru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	PE