

Tub material plastic PLN-5/8-BL-150-CB

Cod: 569919

FESTO

rezistenta mare la substante chimice si hidroliza.
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru exterior, inch	5/8
Raza de curbura relevanta pentru debit	0,311 Fuß
raza min. de curbura	0,197 Fuß
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-14,4 ... 203 Psi
departament eliberare certificate	TZW
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Siguranta alimentara	conform declaratiei producatorului
temperatura mediului	-22 ... 176 °F
aprobare	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
greutate produs dupa lungime	0,881 oz/ft
culoare	albastru
duritate Shore	D 52 +/-3
indicatie material	conform RoHS Fara cupru si PFTE
informatii referitoare la material pentru furtun	PE