


Placa de racordare electrica CAPC-F1-E-M12

Cod: 570042

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Dimensiuni l x L x l	50 mm x 148 mm x 28 mm
Interfata Fieldbus	2 x M12 bucese, 5-pini
Domeniul tensiunilor de operare DC	18 ... 30 V
Alimentare curent maxima	4 A
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Aprobare	c UL us - Listed (OL)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP65 IP67
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	85 g
Lungimea cablului	20 m
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	PA