

Tub material plastic PAN-MF-8X1-SW

Cod: 570359

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	8 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	50 mm
Diametru interior	6 mm
Raza minima de incovoiere	35 mm
Corespunde normelor	DIN 73378-PA12-PHL
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1,9 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 19 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura mediu de operare	-13,775 ... 275,5 psi Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-] Ulei mineral
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-60 ... 100 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,022 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 8 mm
Culoare	negru
Duritate Shore	D 65 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	Poliamida 12