

Tub material plastic PAN-MF-16X2-SW

Cod: 570363

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	16 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	130 mm
Diametru interior	12 mm
Raza minima de incovoiere	75 mm
Corespunde normelor	DIN 73378-PA12-PHL
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1,9 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 19 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura mediu de operare	-13,775 ... 275,5 psi Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Ulei mineral
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-60 ... 100 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,09 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 16 mm
Culoare	negru
Duritate Shore	D 65 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	Poliamida 12