


Priza MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Cod: 570367

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub central M2,5
Conectare electrica	3 pini Priza in unghi Oglinda de conectare tip C conform EN 175301-803 conform DIN EN 175301-803 design patrat
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 24 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	6 A
Rezistenta la tensiune	0,8 kV
Fiting de cablu	M12
Diametru cablu permis	4 ... 6 mm
Sectiune transversala racord	0,25 ... 0,5 mm ²
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-25 ... 125 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Materialul carcasei	ranforsat PA
Materialul etansarilor	HNBR