


dispozitiv de control FED-CECCAN

Cod: 570400

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
umiditatea relativa a aerului	5 - 85 % nu condenseaza
temperatura mediului	0 ... 50 °C
indicatie material	contine substante cu LABS conform RoHS
interfata fieldbus	CAN
interfata fieldbus, tehnologie de conectare	fisa Sub-D cu 9 poli
interfata fieldbus, rata transmitere	1 Mbit/s max. reglabil
Stecher conectare Ethernet	RJ45
Ethernet, numar	1
Ethernet, viteza transmisie date	10/100 Mbit/s
Ethernet, protocoale suportate	TCP/IP, EasyIP
software de programare	CoDeSys provided by Festo
limbaj de programare	conform IEC 61131-3 diagrama contacte (KOP) lista de instructiuni (AWL) text structurat harta de functii harta de functii secventiala CFC suplimentar
date CPU	32 bit RISC procesor 24 MHz Watchdog