



Placa de capat VMPAL-EPL-SD9-IP40

Cod: 570777

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	43 mm
Lungime	107,3 mm
Numarul maxim de pozitii de ventile	8
structura insulei de ventile	Dimensiunile ventilului pot fi amestecate
Numarul maxim de bobine de ventil	8
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Presiune de pilotare [Mpa]	0,3 ... 0,8 MPa
Presiune de comanda	3 ... 8 bar
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP40
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	190 g
Conexiune electrica 1, functie	Multipin
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	stecher
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	9
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de capat	Aluminiu turnat sub presiune ranforsat PA