


Conector NECU-S-ECG4-HX-Q3

Cod: 570922

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Aprobare | c UL us - Recognized (OL) |
| Frecventa de conectare | 1 |
| tip fixare | cu fixare |
| Conectare electrica | 4 pini Stecher drept / conector izolat design patrat |
| Domeniul tensiunilor de operare DC | 0 ... 30 V |
| Sarcina de curent acceptabila la 40°C | 3 A |
| Rezistenta la tensiune | 0,8 kV |
| Diametru permis pentru diametrul firului individual | $\geq 0,07$ mm |
| Diametru permis fir | 0,8 ... 1 mm |
| Sectiune transversala racord | 0,14 mm ² |
| Tip de protectie | IP40 |
| Temperatura mediului | -20 ... 60 °C |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Grad de contaminare | 2 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Materialul carcasei | PBT PC |
| Materialul contactului electric | placat cu aur |
| Posibilitate izolare fir | PP PVC TPE-E |