


Adaptor VAVE-C8-1R8

Cod: 571686

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Display status semnal	LED
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-5 ... 60 °C
pozitie instalare	Oricare
Cuplu de pornire	0,25 Nm
Greutate produs	3,5 g
Conectare electrica	3 pini/2 pini M8 / - Stecker / priza
Conexiunea conductorului de protectie	nu este disponibil
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub central M2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	PA
Materialul contactului electric	Bronz