


Conector cablu NEFU-X24F-1-M12G4

Cod: 572227

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2023. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	36 mm
Inaltime	40 mm
Lungime	40 mm
tip fixare	cu orificiu
Greutate produs	60 g
Interfata Fieldbus	Priza M12x1, 4 pini, codificat-A
tensiune de operare DC interfata AS	26,5 ... 31,6 V
Tensiune nominala de operare DC interfata AS	26,5 V
tensiune de operare DC tensiune de sarcina	20,4 ... 26,4 V
Tensiune nominala de operare DC la iesiri ca tensiune de sarcina	24 V
Tip de protectie	IP65 in stare montata conform IEC 60529
Temperatura mediului	-25 ... 75 °C
Temperatura de depozitare	-25 ... 85 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	PA
Materialul protectiei	PA