


# Stut furtun N-1-P-19-NPT

Cod: 572243

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	16,5 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	acoperire
pozitie instalare	Oricare
Model	Tip drept
Marimea legaturii	1
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 16 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	76,6 g
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior, 1 NPT
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul interior de 19 mm
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat