



Placa intermediara VABF-S4-2-S

Cod: 573200

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	18 mm
bazat pe norme	ISO 15407-2
pozitie instalare	Oricare
Presiune de operare Mpa	0,3 ... 1 MPa
presiune de operare	3 ... 10 bar
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	203,5 g
Metoda de fixare pentru aranjare verticala	Pe placa de racordare Pe placa de baza individuala
Racord aer de comanda 14	Placa de racordare, dimensiune 18 mm conform ISO 15407-2
Conexiune pneumatica 1	Placa de racordare, dimensiune 18 mm conform ISO 15407-2
Conexiune pneumatica 4	Placa de racordare, dimensiune 18 mm conform ISO 15407-2
Conexiune pneumatica 5	Placa de racordare, dimensiune 18 mm conform ISO 15407-2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii	Aliaj de aluminiu forjat