

Regleta de conectare VABM-L1-14G-G14-12-GR

Cod: 573496

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--------------------------------------|
| Marimea ramei | 16 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Numarul maxim de pozitii de ventile | 12 |
| Aprobare | c UL us - Recognized (OL) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | -20 ... 60 °C |
| Greutate produs | 1.767 g |
| Racord aer auxiliar de comanda 12/14 | M5 |
| Racord exhaustare aer de comanda 82/84 | M5 |
| Conexiune pneumatica 1 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 3 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 5 | G1/4 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul placii de baza | Aliaj de aluminiu forjat |