

Modul sursa de alimentare VMPAL-SP-QS5/16"

Cod: 573646

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	23,2 mm
Lungime	107,3 mm
Funcție integrată	cu module electrice de interconectare
structura insulei de ventile	Dimensiunile ventilului pot fi amestecate
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Presiune de pilotare [Mpa]	0,3 ... 0,8 MPa
Presiune de comanda	3 ... 8 bar
Clasa de rezistență la coroziune KBK	3 - Rezistență ridicată la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	50 g
Conexiune pneumatică 1	pentru furtun cu diametrul exterior de 5/16"
Indicație material	conform RoHS
Materialul modului de alimentare	Aliaj de aluminiu forjat ranforsat PA