


# Conector retea NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

Cod: 573855

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	NFPA/T3.5.29 R1-2007
Identificarea cablului	fara suport pentru eticheta
Frecventa de conectare	100
Greutate produs	680 g
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	in unghi
Conexiune electrica 1, nota despre priza de cablu	Priza cablului nu este conform standardului industrial. Se potriveste cu capota de protectie CPX.
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	G7/8 codificat conform NFPA/T3.5.29 R1-2007
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	5
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	5
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	Surub de reglare
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	cablu
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	5
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	5
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 300 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 300 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	9 A
Rezistenta la tensiune	4 kV
Lungimea cablului	2 m
Caracteristica cablu	standard
Conditii de test ale cablului	Conditii de testare la cerere
Raza de curbura, instalatie fixa de cablu	>= 65 mm
Diametrul cablului	8,7 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,2 mm
Structura cablului	5x1,5
Sectiunea transversala a conductorului	1,5 mm <sup>2</sup>
Tip de protectie	IP65 IP67
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PUR)
Culoare invelis cablu	negru
Materialul carcasei	TPE-U(PUR)
Culoare carcasa	negru
Materialul suruburilor cu blocare	Alama nichelata
Materialul contactului electric	Alama, placata cu aur