

Regleta de conectare VABM-L1-10HW-G18-16-M-GR

Cod: 573930

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	10,5 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de pozitii de ventile	16
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F1a
clasa de curatenie a incaperii	ISO clasa 6
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Greutate produs	844 g
Racord aer auxiliar de comanda 12/14	M5
Racord exhaustare aer de comanda 82/84	M5
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	M7
Conexiune pneumatica 3	G1/8
Conexiune pneumatica 4	M7
Conexiune pneumatica 5	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat