


Adaptor VMPAL-F14-G1/8

Cod: 574084

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea legaturii	10
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Presiune de operare	-13,05 ... 145 psi
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	35 g
Conexiune pneumatica 1	Cartus 14 mm
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat