


Actionare oscilanta DRRD-12-

Cod: 574398

FESTO



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	12
Unghi de oscilatie	180 deg
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa Y12: amortizare hidraulica externa Y9: amortizare hidraulica interna normala
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	cremaliera/pinion
Numarul maxim de pozitii intermediare	1
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Presiune de operare Mpa	0,2 ... 1 MPa
presiune de operare	2 ... 10 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	0,8 Nm
Moment de inertie admisibil	0,008 ... 0,03 kgm ²
tip fixare	cu orificiu cu filet interior la alegere:
Conexiune pneumatica	M5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul arborelui de anternare	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul etansarilor	NBR TPE-U(PU)
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat fin eloxat